

Garant

„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, desno, Ø DC: 11mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268463 11
GTIN	4045197470010
Razred artikla	21X

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.
Cilindrična drška.

Upotreba:

Uzdužno, čeonno i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Ø drške D _s	16 mm
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,27 mm
Nazivni Ø D	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 32
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Korisna duljina L ₁	16,5 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeća šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 32	269028 32
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500