

Garant**„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, lijevi, Ø DC: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268468 15
GTIN	4045197470232
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška **s potpornim vijencem.****Upotreba:**

Uzdužno, čeonu i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:· **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**· **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**Alat za bušenje i tokarenje koristite **kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5×D.****Tehnički opis**

Nazivni Ø D	15 mm
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,27 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 33
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Ø drške D _s	20 mm
Duljina drške L _s	50 mm
Korisna duljina L ₁	33,75 mm
Ø d ₂	25 mm

Duljina izboja L _A	43 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 33	269028 33
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500