


CNMA 120404, BUX220, izvedba rezne oštrice: M

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	255578 M
GTIN	4045197817617
Razred artikla	22I

Opis
Izvedba:

- **Jednostrana izvedba.**
- **Jedna oštrica.**

Napomena:

Mogućnost isporuke ostalih oblika izmjenjivih pločica, veličina i polumjera na upit.

Vrsta: BUX220

Izvedba rezne oštrice: M

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 200 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Izvedba rezne oštrice	M
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Dubina reza a_p	0,1 - 0,5 mm

Vrsta	BUX220
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 200 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMA 120404
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	BUX220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje