

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 A = 120, Stezni \varnothing D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302256 8
GTIN	4045197287922
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Stezni \varnothing D ₁	8 mm
\varnothing D ₂	21 mm
Vanjski \varnothing D	27 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Termostežni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12