

**DCMW 070208, BUX220, izvedba rezne oštrice: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265764 M
GTIN	4045197818096
Razred artikla	22I

Opis**Izvedba:**

- **Jednostrana izvedba.**
- **Jedna oštrica.**

Napomena:

Ostali oblici izmjenjivih pločica, veličine i polumjeri isporučivi na upit.

Vrsta: BUX220

Izvedba rezne oštrice: M

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 200 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Izvedba rezne oštrice	M
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr

Vrsta	BUX220
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 200 m/min
Dubina reza a_p	0,1 - 0,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMW 070208
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	BUX220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje