

**Garant****WCHX 05T102, tip: ALU**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268476 ALU
GTIN	4045197470409
Razred artikla	21K

## Opis

### Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 10.  
prikladno za alat  $\varnothing D_c$ : 10 mm

Vrsta: HU70AL

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 300 - 600 m/min

Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 180 m/min

## Tehnički opis

Tip	ALU
Dodatna primjena	K
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	180 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	300 - 600 m/min
Glavna primjena	N
Vrsta	HU70AL
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 05T102
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	10 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje