

**VCMW 160408, BUX220, izvedba rezne oštrice: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265790 M
GTIN	4045197818225
Razred artikla	22I

**Opis****Izvedba:**

- **Jednostrana izvedba.**
- **Jedna oštrica.**

**Napomena:**

Ostali oblici izmjenjivih pločica, veličine i polumjeri isporučivi na upit.

Vrsta: BUX220

Izvedba rezne oštrice: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,25 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Izvedba rezne oštrice	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	BUX220
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 200 m/min

Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,1 - 0,25 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMW 160408
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	BUX220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje