

**Garant**
**„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, desno, Ø DC: 11mm**


## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 268467 11     |
| GTIN           | 4045197470140 |
| Razred artikla | 21X           |

## Opis

### Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška s **potpornim vijencem**.

### Upotreba:

Uzdužno, čeno i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

### Napomena:

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**

- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Alat za bušenje i tokarenje koristite **kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5×D.**

## Tehnički opis

|  |             |
|--|-------------|
| Nazivni Ø D                                  | 11 mm       |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 32   |
| Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496 | WCHX 0602.. |
| Ø bušenja tolerancija D                      | 0/+0,27 mm  |
| Ø drške D <sub>s</sub>                       | 16 mm       |
| Duljina drške L <sub>s</sub>                 | 45 mm       |
| Korisna duljina L <sub>1</sub>               | 24,75 mm    |
| Ø d <sub>2</sub>                             | 20 mm       |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Duljina izboja L <sub>A</sub> | 32 mm        |
| Primjena                      | desno        |
| Unutarnje hlađenje            | da           |
| Vrsta proizvoda               | Bušeca šipka |

---

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8                                 | 674248 TX8 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 32  | 269028 32  |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |