

**Garant****WCHX 05T102, tip: SM****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268476 SM
GTIN	4045197470423
Razred artikla	21K

**Opis****Odgovara:**

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 10.  
prikladno za alat  $\varnothing D_c$ : 10 mm

Vrsta: HB7120

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 110 - 220 m/min

Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 110 - 140 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,2 mm
Dodatna primjena	M
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	110 - 140 m/min
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 220 m/min
Tip	SM
Vrsta	HB7120
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 05T102
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	10 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje