

Garant**„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, desno, Ø DC: 18mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268463 18
GTIN	4045197470041
Razred artikla	21X

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.
Cilindrična drška.

Upotreba:

Uzdužno, čeonno i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,33 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 34
Ø drške D _s	25 mm
Nazivni Ø D	18 mm
Korisna duljina L ₁	27 mm
Ukupna duljina L	135 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeća šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 34	269028 34
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500