

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 A = 160, Stezni \varnothing D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302258 18
GTIN	4045197288066
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni \varnothing D ₁	18 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
\varnothing D ₂	33 mm
Vanjski \varnothing D	42 mm
Prihvat	SK 40 A = 160
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Osnovni prihvat alatza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40

Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Povlačni vijak zavrtnjen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zavrtnjen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zavrtnjen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zavrtnjen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijak zavrtnjen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zavrtnjen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zavrtnjen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 60° zavrtnjen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 90° zavrtnjen prikladno za strmi konus 40	308790 40