

**Baterijska brusilica AOS-B 32mm 2,5Ah hod 3 mm, Tip: AOS-B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552436 AOS-B
GTIN	
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Energetski učinkovita Mirka® AOS-B 130 (oscilira) pripada obitelji malih, bezčerkastih, baterijskih brusilica za točkaste popravke. Snažna i bežična brusilica ima ergonomski dizajn koji osigurava udoban rad tijekom duljih razdoblja. Vrijeme rada je do 16 sati, a vrijeme punjenja baterije je samo 40 minuta. Mirka® AOS-B 130 ima hod od 3 mm.

Upotreba:

brušenje

Dio isporuke:

1x punjač, 1x kabel za punjač, 1x rezervna baterija i 2x ploče za brzo zaključavanje

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	2
Raspon broja okretaja	4000 - 8000 min ⁻¹
Kapacitet baterije	2,5 Ah
maksimalni Ø alata za poliranje	32
Težina	0,57 kg

List s podacima

Opskrba energijom	Na baterijski pogon
maksimalne vibracije prema EN	2,54
Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	12 V
Vrsta proizvoda	Stroj za poliranje