

Garant**WCHX 05T102, tip: UNI**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268476 UNI
GTIN	4045197470447
Razred artikla	21K

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 10.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 10 mm

Vrsta: HB7130

Brzina reza v_c glavna primjena: 65 - 200 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	UNI
Brzina reza v_c glavna primjena	65 - 200 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Tip	UNI
Vrsta	HB7130
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 05T102
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	10 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje