

**Garant****„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, desno, Ø DC: 20mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268463 20
GTIN	4045197470058
Razred artikla	21X

## Opis

### Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.  
Cilindrična drška.

### Upotreba:

Uzdužno, čeonno i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

### Napomena:

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

## Tehnički opis

Ø bušenja tolerancija D	0/+0,33 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 35
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Nazivni Ø D	20 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	30 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeća šipka

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 35	269028 35
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500