

## Garant

„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, desno, Ø DC: 18mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 268467 18     |
| GTIN           | 4045197470164 |
| Razred artikla | 21X           |

### Opis

#### Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška s **potpornim vijencem**.

#### Upotreba:

Uzdužno, čeonu i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

#### Napomena:

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**

- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Alat za bušenje i tokarenje koristite **kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5×D.**

### Tehnički opis

|  |             |
|--|-------------|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 34   |
| Ø drške D <sub>s</sub>                       | 25 mm       |
| Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496 | WCHX 0903.. |
| Nazivni Ø D                                  | 18 mm       |
| Ø bušenja tolerancija D                      | 0/+0,33 mm  |
| Duljina drške L <sub>s</sub>                 | 56 mm       |
| Korisna duljina L <sub>1</sub>               | 40,5 mm     |
| Ø d <sub>2</sub>                             | 32 mm       |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Duljina izboja L <sub>A</sub> | 53 mm        |
| Primjena                      | desno        |
| Unutarnje hlađenje            | da           |
| Vrsta proizvoda               | Bušeca šipka |

---

**Pribor**

|  |             |
|--|-------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15                                | 674248 TX15 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 34  | 269028 34   |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500  |