

Garant

„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, desno, Ø DC: 26mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268463 26
GTIN	4045197470065
Razred artikla	21X

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.
Cilindrična drška.

Upotreba:

Uzdužno, čeonu i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Nazivni Ø D	26 mm
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,33 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 36
Ø drške D _s	32 mm
Korisna duljina L ₁	39 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeća šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 36	269028 36
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetskim prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600