

Garant

„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, desno, Ø DC: 26mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268467 26
GTIN	4045197470188
Razred artikla	21X

Opis
Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška s **potpornim vijencem**.

Upotreba:

Uzdužno, čeno i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**

- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Alat za bušenje i tokarenje koristite **kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5×D.**

Tehnički opis

Nazivni Ø D	26 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Ø drške D _s	32 mm
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,33 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 36
Duljina drške L _s	60 mm
Korisna duljina L ₁	58,5 mm
Ø d ₂	40 mm

Duljina izboja L _A	73 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 36	269028 36
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600