

Garant**WCHX 040102, tip: ALU**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268472 ALU
GTIN	4045197470287
Razred artikla	21K

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 8.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 8 mm

Vrsta: HU70AL

Brzina reza v_c glavna primjena: 300 - 600 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 180 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Dodatna primjena	K
Tip	ALU
Glavna primjena	N
Brzina reza v_c glavna primjena	300 - 600 m/min
Brzina reza v_c sporedna primjena	180 m/min
Vrsta	HU70AL
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 040102
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje