

Garant
**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 120,
Stezni Ø D1: 18mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302257 18
GTIN	4045197467768
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Stezni Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Vanjski Ø D	40,9 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Osnovni prihvataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40