

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 A = 120, Stezni \varnothing D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302256 16
GTIN	4045197287960
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni \varnothing D ₁	16 mm
\varnothing D ₂	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski \varnothing D	34 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
	302412 32/16

Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine \emptyset
d / \emptyset D1 32/16 mm

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine \emptyset d / \emptyset D1 25/16 mm	302412 25/16
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine \emptyset d / \emptyset D1 32/16 mm	302416 32/16
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine \emptyset d / \emptyset D1 25/16 mm	302416 25/16
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni \emptyset 12-20 mm	354240 12-20
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni \emptyset 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni \emptyset 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine \emptyset d / \emptyset D1 25/16 mm	302410 25/16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40