

**Garant****RC.X 1003, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260640 HB7120-1
GTIN	4045197818232
Razred artikla	21G

**Opis**

RC.X 1003 HB7120-1 Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 260 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7120-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 260 m/min
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCMX 1003
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje