

**Garant****SC.T 09T304, Vrsta: HB7120-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260762 HB7120-1
GTIN	4045197818294
Razred artikla	21G

## Opis

SC.T 09T304 HB7120-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr

## Tehnički opis

Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 260 m/min
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7120-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje