

Garant**WCHX 040102, tip: SM**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268472 SM
GTIN	4045197470300
Razred artikla	21K

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 8.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 8 mm

Vrsta: HB7120

Brzina reza v_c glavna primjena: 110 - 220 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 110 - 140 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 220 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	110 - 140 m/min
Glavna primjena	P
Tip	SM
Dodatna primjena	M
Vrsta	HB7120
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 040102
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje