

Garant**SC.T 120404, Vrsta: HB7120-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260765 HB7120-1
GTIN	4045197818614
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120404 HB7120-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7120-1
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min

Lomač odvojenih čestica	VM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje