

Garant
TCMT 110202, Vrsta: HB7120-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260950 HB7120-1
GTIN	4045197818591
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110202 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
 Lomač odvojenih čestica: VS
 Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7120-1

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110202
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje