

**Garant**
**TCMT 110208, Vrsta: HB7120-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260954 HB7120-1
GTIN	4045197818713
Razred artikla	21G

### Opis

TCMT 110208 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
 Lomač odvojenih čestica: VS  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 290 m/min

### Tehnički opis

Vrsta	HB7120-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 290 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	M
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	VS

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110208
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje