

Garant**TC.T 16T304, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260986 HB7120-1
GTIN	4045197818768
Razred artikla	21G

Opis

TC.T 16T304 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7120-1
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje