

Garant**TCMT 16T308, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260988 HB7120-1
GTIN	4045197818775
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7120-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje