

**Garant****VBMT 110302, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 261142 HB7120-1 |
| GTIN           | 4045197818782   |
| Razred artikla | 21G             |

**Tehnički opis**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Kutni radijus                     | 0,2 mm           |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 90 - 290 m/min   |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,2 - 1,5 mm     |
| Glavna primjena                   | M                |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano     |
| Posmak $f$                        | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Vrsta                             | HB7120-1         |
| Lomač odvojenih čestica           | VS               |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada      |
| Rezni materijal                   | HM               |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | VBMT 110302      |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Broj zamjena/oštrica | 2                                  |
| Vrsta proizvoda      | Okretna rezna pločica za tokarenje |