

Garant**VBMT 160402, Vrsta: HB7120-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261150 HB7120-1
GTIN	4045197818805
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160402 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7120-1
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	M

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160402
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje