

**Garant****VBMT 160404, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261152 HB7120-1
GTIN	4045197818812
Razred artikla	21G

**Opis**

VBMT 160404 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 290 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 290 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7120-1
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje