

**Garant****VBMT 160408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261154 HB7120-1
GTIN	4045197818829
Razred artikla	21G

**Opis**

VBMT 160408 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 290 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HB7120-1
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 290 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje