

**Garant****VB.T 160404, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261232 HB7120-1
GTIN	4045197818843
Razred artikla	21G

**Opis**

VB.T 160404 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 260 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	VM
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vrsta	HB7120-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 260 m/min
Kutni radijus	0,4 mm

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje