

Garant**VB.T 160408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261234 HB7120-1
GTIN	4045197818850
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160408 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7120-1
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje