

Garant**VC.T 110302, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261364 HB7120-1
GTIN	4045197818867
Razred artikla	21G

Opis

VCMT 110302 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7120-1
Lomač odvojenih čestica	VS
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje