

Garant
VC.T 160408, Vrsta: HB7120-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261374 HB7120-1
GTIN	4045197818904
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
 Lomač odvojenih čestica: VS
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Vrsta	HB7120-1
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje