

Garant
CC.T 060204, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260052 HB7140-1
GTIN	4045197818959
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VS
 Tolerancija: MF
 Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7140-1

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje