

**Garant****CC.T 09T302, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260056 HB7140-1
GTIN	4045197818966
Razred artikla	21G

**Opis**

CCMT 09T302 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Tolerancija: MF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 260 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7140-1
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VS
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,2 mm

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 260 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje