

Garant**CC.T 09T304, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 260058 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197818973 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CC.T 09T304 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: MF
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Posmak f | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinuto |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Vrsta | HB7140-1 |
| Glavna primjena | M |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 70 - 260 m/min |
| Lomač odvojenih čestica | VS |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Dubina reza a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T304 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | MF |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |