

Garant**CC.T 120404, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260064 HB7140-1
GTIN	4045197818997
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: MF
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7140-1
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm

Lomač odvojenih čestica	VS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje