

Garant
CCMT 120408, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260066 HB7140-1
GTIN	4045197819000
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 120408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VS
 Tolerancija: MF
 Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7140-1
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VS

Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje