

Garant**„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, desno, Ø DC: 8mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268463 8
GTIN	4045197468475
Razred artikla	21X

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.
Cilindrična drška.

Upotreba:

Uzdužno, čeonno i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 3
Nazivni Ø D	8 mm
Ø drške D _s	12 mm
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,22 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Korisna duljina L ₁	12 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeća šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 30	269028 30
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200