

Garant
CC.T 060202, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260140 HB7140-1
GTIN	4045197819017
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060202 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VM
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta	HB7140-1
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Glavna primjena	M

Kutni radijus	0,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje