

**Garant**
**CC.T 060204, Vrsta: HB7140-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260142 HB7140-1
GTIN	4045197819024
Razred artikla	21G

### Opis

CC.T 060204 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
 Lomač odvojenih čestica: VM  
 Tolerancija: M  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 230 m/min

### Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 230 m/min

Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje