

Garant
DC.T 070204, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260353 HB7140-1
GTIN	4045197819093
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070204 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VS
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M

Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje