

Garant**DC.T 11T302, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260356 HB7140-1
GTIN	4045197819109
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 11T302 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7140-1
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje