

**Garant**
**DC.T 11T304, Vrsta: HB7140-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260359 HB7140-1
GTIN	4045197819116
Razred artikla	21G

### Opis

DC.T 11T304 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
 Lomač odvojenih čestica: VS  
 Tolerancija: M  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 260 m/min

### Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 260 m/min
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7140-1
Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje