

Garant**DC.T 11T304, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260462 HB7140-1
GTIN	4045197819161
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f: 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7140-1
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje