

Garant
SCMT 120404, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120404 HB7140-1 Kutni radijus: 0,4 mm
 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VS
 Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7140-1
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Lomač odvojenih čestica	VS

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje