

**Garant****SC.T 09T304, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260762 HB7140-1
GTIN	4045197819246
Razred artikla	21G

**Opis**

SC.T 09T304 HB7140-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f: 0,1 - 0,3 mm/okr

**Tehnički opis**

Vrsta	HB7140-1
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Lomač odvojenih čestica	VM
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 230 m/min
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje